

## Elementy połączeniowe H1,0/12 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Typ        | H1,0/12 GE                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">0409700000</a>                  |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 8 mm, 6 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190152222                               |
| J. op.     | 500 Szt.                                    |
| opakowanie | luzem                                       |

**Elementy połączeniowe  
H1,0/12 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 12 mm  | Szerokość (cale) | 0,472 inch |
| Masa netto | 0,08 g |                  |            |

**Dane techniczne**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wykonanie | izolowany |
|-----------|-----------|

**Tulejki kablowe**

|                                             |             |                                     |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Długość odizolowania                        | 8 mm        | Grubość kołnierza plastikowego (S2) | 0,25 mm           |
| Grubość tulejki metalowej (S1)              | 0,15 mm     | L1 in mm                            | 12 mm             |
| Określenie wojskowe                         | T 20A 004 A | Przekrój przyłącza przewodu         | 1 mm <sup>2</sup> |
| długość powierzchni styku (L2)              | 6 mm        | kod koloru                          | Weidmüller        |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 17      | średnica kołnierza (D2)             | 3 mm              |
| średnica powierzchni styku (D1)             | 1,4 mm      |                                     |                   |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                     |

### Elementy połączeniowe H1,0/12 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od  
przedstawionego na ilustracji.

