

**Akcesoria**  
**ISPF QB58 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Typ        | ISPF QB58 SW                   |
| Nr zam.    | <a href="#">0546000000</a>     |
| Wykonanie  | Akcesoria, Profil instalacyjny |
| GTIN (EAN) | 4008190116705                  |
| J. op.     | 10 Szt.                        |

**Akcesoria**  
**ISPF QB58 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 2,5 mm | Szerokość (cale) | 0,098 inch  |
| Wysokość   | 465 mm | Wysokość (cale)  | 18,307 inch |
| Głębokość  | 5,7 mm | Głębokość (cale) | 0,224 inch  |
| Masa netto | 5,82 g |                  |             |

**dalsze dane techniczne**

|                    |         |                                          |                    |
|--------------------|---------|------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | wtykany | Wskazówka montażowa                      | montaż bezpośredni |
| rodzaj montażu     | wtykany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie                |

**dane tworzywa**

|                         |     |        |        |
|-------------------------|-----|--------|--------|
| tworzywo                | PVC | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |        |        |

**parametry systemu**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Wykonanie | Profil osłony |
|-----------|---------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |