

**CableLine**  
**CLI R 1-3 GE/SW 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller proponuje użytkownikom rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Zakres stosowania sięga od wąskich przewodów aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment zawiera między innymi systemy kombinowane, złożone z sztyldów pojedynczych, przezroczystych tulei, wężyków termokurczliwych i oznaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 9                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">0572901530</a>                                  |
| Wykonanie  | CableLine, Trzpień montażowy, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190112967                                               |
| J. op.     | 10 Szt.                                                     |

**CableLine**  
**CLI R 1-3 GE/SW 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 4,2 mm | Szerokość (cale) | 0,165 inch |
| Wysokość   | 3 mm   | Wysokość (cale)  | 0,118 inch |
| Głębokość  | 5 mm   | Głębokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto | 2,4 g  |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                 |                               |                         |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4               | Barwny                        | żółty                   |
| Drukowanie                          | 9               | Halogenki                     | Tak                     |
| Ilość nawinięta na bęben            | 25              | Klasa palności wg UL 94       | V-0                     |
| Kolor nadruku                       | czarny          | Metoda nadruku                | wytłaczanie na gorąco   |
| Nadrukowane znaki                   | Liczby          | Orientacja nadruku            | poziomo                 |
| Rodzaj nadruku                      | standard        | Szerokość                     | 4,2 mm                  |
| Wykonanie                           | MultiPack       | Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C             |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny | tworzywo                      | PVC, miękkie, bez kadmu |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                     |                                    |                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                           | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 1,5 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 2,5 - 5 mm        |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm                | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2,5 mm            |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">WSCAD</a>                                                |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |