

**CableLine**  
**CLI O 20-3 GE NE MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki do przewodów CLI O montuje się na podłączonych przewodach i dlatego idealnie nadają się do doposażania istniejących instalacji. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,4 mm<sup>2</sup> do 4,0 mm<sup>2</sup> można bez problemów stosować trzy różne rozmiary. Kształt i konstrukcja gwarantują bezpieczne i trwałe mocowanie indywidualnie zestawianych oznaczników.

**Zalety:**

- Znaczniki otwarte do stosowania na już podłączonych przewodach
- Wersja oznacznika o profilu zapobiegającym przypadkowemu obróceniu oznaczników złożonych
- Idealne do uzupełniania opisów
- Wyjątkowo niskie wymagania przestrzenne
- Montaż na klips znacznie oszczędza czas

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI O 20-3 GE NE MP                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">0689700000</a>                                          |
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190137069                                                       |
| J. op.     | 200 Szt.                                                            |

**CableLine**  
**CLI O 20-3 GE NE MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 5,5 mm | Szerokość (cale) | 0,217 inch |
| Wysokość   | 3 mm   | Wysokość (cale)  | 0,118 inch |
| Głębokość  | 5 mm   | Głębokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto | 0,05 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                 |                               |                         |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4               | Barwny                        | żółty                   |
| Drukowanie                          | Neutralna       | Halogenki                     | Tak                     |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0             | Nadrukowane znaki             | bez                     |
| Rodzaj nadruku                      | neutralna       | Szerokość                     | 5,5 mm                  |
| Wykonanie                           | MultiPack       | Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C             |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny | tworzywo                      | PVC, miękkie, bez kadmu |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                     |                                    |                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                           | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 3 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 1,5 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 3 - 4 mm          |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 4 mm                | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3 mm              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

### **CableLine** **CLI O 20-3 GE NE MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji