

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW T MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki do przewodów CLI O montuje się na podłączonych przewodach i dlatego idealnie nadają się do doposażania istniejących instalacji. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,4 mm<sup>2</sup> do 4,0 mm<sup>2</sup> można bez problemów stosować trzy różne rozmiary. Kształt i konstrukcja gwarantują bezpieczne i trwałe mocowanie indywidualnie zestawianych oznaczników.

**Zalety:**

- Znaczniki otwarte do stosowania na już podłączonych przewodach
- Wersja oznacznika o profilu zapobiegającym przypadkowemu obróceniu oznaczników złożonych
- Idealne do uzupełniania opisów
- Wyjątkowo niskie wymagania przestrzenne
- Montaż na klips znacznie oszczędza czas

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI O 10-3 GE/SW T MP                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">0648001676</a>                                        |
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190172046                                                     |
| J. op.     | 200 Szt.                                                          |

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW T MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 4 mm   | Szerokość (cale) | 0,157 inch |
| Wysokość   | 3 mm   | Wysokość (cale)  | 0,118 inch |
| Głębokość  | 4 mm   | Głębokość (cale) | 0,157 inch |
| Masa netto | 0,03 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                         |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                       | Barwny            | żółty           |
| Drukowanie                          | T                       | Halogenki         | Tak             |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                     | Kolor nadruku     | czarny          |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco   | Nadrukowane znaki | litery, duże    |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                 | Rodzaj nadruku    | standard        |
| Szerokość                           | 4 mm                    | Wykonanie         | MultiPack       |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C             | Zalecane branże   | Proces, Maszyny |
| tworzywo                            | PVC, miękkie, bez kadmu |                   |                 |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                     |                                    |                     |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                           | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,4 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 2 - 3 mm            |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm                | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2 mm                |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

### **CableLine** **CLI O 10-3 GE/SW T MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji