

**Industrial Ethernet
IE-PS-V01P-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



zestawy łączników wtykowych bagnetowych według
IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) wkład RJ45 z
tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH
Nr zam.	1012470000
Wykonanie	Wtyk RJ45 zacisk, wariant 1 tworzywo sztuczne, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PS-V01P-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 37,1 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	Końcówka zaprasowywana
Opis artykułu	wariant 1 tworzywo sztuczne	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Średnica izolacji, min,	0,85 mm
Średnica izolacji, maks,	1,05 mm	Kategoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.36...0.51 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.46...0.61 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 27...AWG 24	Klasyfikacja MICE M	M ₃
Klasyfikacja MICE I	I ₃	Klasyfikacja MICE C	C ₁
Klasyfikacja MICE E	E ₃	Średnica płaszczu, min.	5 mm
Średnica płaszczu, maks.	10 mm	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Industrial Ethernet IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[DUXR.E316369](#)

Industrial Ethernet IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

