

VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej) VGM20-SS 68 KB 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ze względu na wysoką odporność na działanie wody morskiej i uderność ta seria dławnic kablowych ze stali nierdzewnej nadaje się do aplikacji przemysłowych, w których wymagany jest stopień ochrony IP68 oraz do ekstremalnych warunków eksploatacji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VGM20-SS 68 KB 6-12
Nr zam.	1009860000
Wykonanie	VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714681
J. op.	50 Szt.

VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej)

VGM20-SS 68 KB 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	32 mm	Długość (cale)	1,26 inch
Masa netto	24 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnątrzny)	M 20	moment obrotowy króćca, maks.	16 Nm
moment obrotowy króćca, min.	22 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	15 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	12 Nm	rozmiar klucza 1	22 mm
rozmiar klucza 2	22 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)	wkładka uszczelniająca	CR
wkładka zaciskowa	poliamid 6	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica kabla zewnętrzna, maks.	12 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.	6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP