

**ELS**  
**ELS 16/40 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki ELS MultiCard można opisywać przy użyciu drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W szczególności, przy użyciu kolorowej drukarki PrintJet AVANCED można na wiele sposobów wykonywać przyciągające wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych.

ELS 6/30 do stosowania w oznaczniakach kabli WKM 8/30 lub oprawkach szyldów grupowych EM8/30

ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldów grupowych SchT5S

ELS 16/40 do stosowania w oznaczniakach kabli WKM 18/43 lub oprawkach szyldów grupowych SchT5

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Typ                   | ELS 16/40 MC NE GE                          |
| Nr zam.               | <a href="#">1045630000</a>                  |
| Wykonanie             | ELS, Oznaczniki wkładane, 40 x 16 mm, żółty |
| GTIN (EAN)            | 4032248779628                               |
| J. op.                | 40 Szt.                                     |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                  |

**ELS**  
**ELS 16/40 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 16 mm  | Szerokość (cale) | 0,63 inch  |
| Wysokość   | 40 mm  | Wysokość (cale)  | 1,575 inch |
| Głębokość  | 1 mm   | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto | 2,65 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |              |                 |             |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4            | Barwny          | żółty       |
| Halogenki                           | Nie          | Ilość na arkusz | 8           |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2          | Szerokość       | 16 mm       |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C | tworzywo        | poliamid 66 |

**Markery przewodów i kabli**

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 39-12-14-00 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**ELS**  
**ELS 16/40 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

