

**Seria W  
WZAD120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Typ        | WZAD120                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1066100000</a>   |
| Wykonanie  | Seria W, Przyłącze dodatkowe |
| GTIN (EAN) | 4008190017019                |
| J. op.     | 10 Szt.                      |

**Seria W  
WZAD120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 24 mm    | Szerokość (cale) | 0,945 inch |
| Wysokość   | 44,41 mm | Wysokość (cale)  | 1,748 inch |
| Głębokość  | 10 mm    | Głębokość (cale) | 0,394 inch |
| Masa netto | 7,6 g    |                  |            |

**Temperatury**

|                                                                         |                         |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.                                         | 40 °C                   | Temperatura magazynowania, min.        | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania<br>długotrwała temperatura użytkowa,<br>maks. | 10 °C...40 °C<br>120 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |

**dane tworzywa**

|          |                |        |               |
|----------|----------------|--------|---------------|
| tworzywo | miedź cynowana | Barwny | srebrno-szary |
|----------|----------------|--------|---------------|

**parametry systemu**

|                           |                     |                 |   |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Wykonanie                 | Przyłącze dodatkowe | liczba poziomów | 1 |
| liczba zacisków na poziom | 1                   |                 |   |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                  |   |
|------------------|---|
| liczba przyłączy | 1 |
|------------------|---|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-45 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |