# Industrial Ethernet
# IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład RJ45

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P |
| Nr zam. | 1085260000 |
| Wykonanie | Kołnierz RJ45, IP67, wariant 14 metal, beznarzędziowy, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| GTIN (EAN) | 4032248850525 |
| J. op. | 10 Szt. |

# Industrial Ethernet
# IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | |
|---|---|
| Masa netto | 46,58 g |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy, max. | 70 °C | Temperatura pracy, min. | -40 °C |
| Temperatura pracy | -40 °C...70 °C | Temperatura magazynowania | |
| Temperatura układania | | | |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| złącze 1 | RJ45 | Przyłącze 2 | IDC |
| Opis artykułu | wariant 14 metal, beznarzędziowy, PROFINET | Okablowanie | PROFINET |
| materiał uszczelniający | EPDM | Barwny | szary |
| Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy | Średnica izolacji, maks, | 1,6 mm |
| Kategoria | Cat.5 (ISO/IEC 11801) | Powierzchnia styku | Złoto na niklu |
| Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego | 0.4...0.64 mm | Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) | AWG 24...AWG 22 |
| Średnica przyłącza przewodu, elastycznego | 0.48...0.76 mm | Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) | AWG 26...AWG 22 |
| Średnica płaszcza, min. | 5 mm | Średnica płaszcza, maks. | 10 mm |
| rodzaj montażu | 2 wkręty | Ekranowanie | 360° zamknięty dookoła |
| Stopień ochrony | IP67 | Cykle wpinania | 750 |

### Normy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 60603-7-51 | Nr certyfikatu (cULus) | E316369 |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002598 | ETIM 5.0 | EC002598 |
| ETIM 6.0 | EC001121 | eClass 6.2 | 27-25-05-01 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-90 | eClass 9.1 | 27-44-03-90 |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | c UL us LISTED |
| ROHS | Zgodny |

Data sporządzenia 9 lipca 2019 13:10:18 CEST

# Industrial Ethernet
# IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 9 IETH 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN<br>PI PROFINET CABLING EN |
| Dane projektowe | WSCAD |
| Dokumentacja użytkownika | MAN IE GUIDE DE<br>MAN IE GUIDE EN |
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | PROFINET Manufacturer's Declaration |

# Industrial Ethernet
# IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Wycięcie montażowe

