

Akcesoria
VG16 HQ K68 9-12SH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Firma Weidmüller wprowadziła do swojej oferty dławnice kablowe blueglobe® opracowane przez firmę Pflitsch, które są cenione zarówno za niezawodność, jak i za funkcjonalność.

Dzięki wyjmowanym wkładkom zaledwie 11 modeli dławnic blueglobe® zapewnia uszczelnienia o grubości od 1,5 do 77 mm. Ponadto, oferowane przez firmę Weidmüller dławnice blueglobe®, wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej, wyróżniają się dużą szczelnością, doskonałym odciążaniem kabla oraz są wyposażone w prowadzony przez gwint, przedni pierścień samouszczelniający O-ring.

Głównym elementem dławnicy kablowej blueglobe® jest sferyczna wkładka uszczelniająca, która na dużej powierzchni delikatnie ściska kabel. Dzięki temu trwale unika się niepożądanego zagniecenia lub nacięcia powstającego w uszczelnieniach lamelowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG16 HQ K68 9-12SH
Nr zam.	1045530000
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248779437
J. op.	1 Szt.

Akcesoria
VG16 HQ K68 9-12SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	12,26 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 130 °C
-----------------------	-------------------

Design

Rodzina produktów	Akcesoria	Rodzaj produktu	Dławnica kablowa
Średnica kabla, maks.	12 mm	rozmiar klucza	30 mm

General data

Wielkość konstrukcyjna	HQ	Stopień ochrony	IP68
------------------------	----	-----------------	------

Material

tworzywo	poliamid 6
----------	------------

Dane ogólne

Dławnice kablowe	PG 16	Moment obrotowy dociągający, maks.	6 Nm
Stopień ochrony	IP68	Wielkość konstrukcyjna	HQ
gwint (wewnętrzny)	PG 16	materiał uszczelki	TPE
rozmiar klucza	30 mm	tworzywo	poliamid 6
Średnica kabla, maks.	12 mm	Średnica kabla, min.	9 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD