OMNIMATE Power - Powerbus series
BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP Hybrid – dla energii, sygna?ów & EMV
Drei auf einen Streich!
Dzi?ki z??czu wtykowemu OMNIMATE Power Hybrid projektanci i u?ytkownicy maj? w r?ku idealne rozwi?zanie 3 w 1.
Hybrydowe, silnikowe z??cze wtykowe ??czy jednocze? nie energi?, sygna?y oraz wtykowe ekranowanie EMV i w ten sposób oszcz?dza miejsce na p?ytce drukowanej, na zewn?trznej stronie obudowy i w szafie sterowniczej. Samozatrzaskowe ryglowanie jedn? r?k? redukuje czas instalacji i konserwacji dzi?ki pojedynczej operacji ?? czenia. Tak?e w ciasnych warunkach monta?owych istnieje mo?liwo?? ?atwej obs?ugi i automatycznego, pewnego ryglowania. Geometria blaszki ekranuj?cej, dzi?ki w?skiemu, 30-sto stopniowemu prowadzeniu przewodu, oszcz?dza miejsce pomi?dzy rz?dami do 10 cm.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT
Nr zam.	1118470000
Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, czarny
GTIN (EAN)	4032248899456
J. op.	25 Szt.
parametry produktu	
opakowanie	skrzynia

OMNIMATE Power - Powerbus series
BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	28,08 g

Dane materiałowe

Barwny	czarny	Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011
Temperatura magazynowania, min.	-25 °C	Temperatura magazynowania, max.	55 °C
wilgotność względna podczas składowania, maks.	80 %	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	100 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	100 °C		

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą	IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

opakowanie	skrzynia	Długość VPE	90 mm
Szerokość VPE	110 mm	Wysokość VPE	180 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

Uwagi

Wskazówki	
Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.

certyfikaty

Dopuszczenia

OMNIMATE Power - Powerbus series
BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Biała księga UL 600 V	Download Whitepaper
Broszura/Katalog	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL_INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of the Manufacturer
Sterowniki ruchu białego papieru	Download Whitepaper

OMNIMATE Power - Powerbus series
BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Dimensional drawing

