RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Środowisko przemysłowe wymaga szybkiego, łatwego i niezawodnego wykonywania prac serwisowych. Przy wymienianiu elementów, wygięte zestyki przekaźnika są często przyczyną błędów, które są trudne do zlokalizowania.
Obchodzenie się z elementami w praktyce odgrywa coraz większą rolę, dlatego przekaźniki DRI mają szczególnie stabilne styki wtykane, pozwalające na szybki i bezpieczny montaż. Przycisk testowy blokowany w położeniu końcowym można obsługiwać bez użycia narzędzi. Status przekaźnika można łatwo sprawdzać dzięki dobrze widocznemu wskaźnikowi z podświetleniem LED.
Zarówno podczas montażu szafy sterowniczej, jak i przy wykonywaniu prac serwisowych w sektorze budowy maszyn i urządzeń, przekaźniki DRI są optymalnym elementem łączeniowym do montażu w ograniczonej przestrzeni.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SRC-I QV S
Nr zam.	1132070000
Wykonanie	RIDERSERIES RCI, Łącznik poprzeczny
GTIN (EAN)	4032248912087
J. op.	10 Szt.

RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	6,6 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...85 °C	Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane mostka poprzecznego

Rated current	12 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	biały
Liczba mostkowanych zacisków	8	Raster w mm (P)	15,2 mm
Wykonanie	można przycinać na długość		

Dane ogólne

Wykonanie	można przycinać na długość	Barwny	biały

Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P)	15,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP


Data sporządzenia 9 lipca 2019 13:31:57 CEST

RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rysunki

Przykład zastosowania



Podłączanie mostków poprzecznych do przyłączy kablowych

Przykład zastosowania



Mostek poprzeczny łączy te same przyłączą sąsiadujących podstawek.