RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Zestawy przekaźników w środowiskach przemysłowych muszą
być dostosowane do najsurowszych wymagań. Nasze modułu przekaźnikowe D-SERIES zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Let's connect.
W wielu zastosowaniach przemysłowych do sterowania elementami
wykonawczymi są stosowane napięcia od 110 do 220 V. Przy prądach obciążenia powyżej 100 mA
tak wysokie napięcia prowadzą do powstawania łuku elektrycznego, który w znacznym stopniu powoduje zużycie
zestyków przekaźnika.
Moduły przekaźnikowe D_SERIES zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o zapewnieniu uniwersalności
w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Cechują się one znacznie większą niezawodnością niż rozwiązania konwencjonalne, co przekłada się na niższe koszty konserwacji oraz
wymiany.
Dzięki szeregowo połączonym zestykom, wbudowanym magnesom gaszącym łuk oraz zestykom o dużej trwałości,
produkty D-SERIES skutecznie tłumią
wyładowania łukowe, co przekłada się na wyraźnie dłuższy okres eksploatacji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM-I QV S
Nr zam.	1132080000
Wykonanie	RIDERSERIES RCM, Łącznik poprzeczny
GTIN (EAN)	4032248912193
J. op.	10 Szt.

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	6,7 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-45 °C
Temperatura pracy	-45 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C

Dane mostka poprzecznego

Rated current	12 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	biały
Liczba mostkowanych zacisków	6	Raster w mm (P)	27 mm
Wykonanie	można przycinać na długość		

Dane ogólne

Wykonanie	można przycinać na długość	Barwny	biały

Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P)	27 mm

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rysunki

Przykład zastosowania



Podłączanie mostków poprzecznych do przyłączy kablowych

Przykład zastosowania



Mostek poprzeczny łączy te same przyłączą sąsiadujących podstawek.