

**Seria W  
WQV 120/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | WQV 120/3                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1063400000</a>                                   |
| Wykonanie  | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190141363                                                |
| J. op.     | 5 Szt.                                                       |

**Seria W**  
**WQV 120/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 10 mm   | Szerokość (cale) | 0,394 inch |
| Wysokość   | 76 mm   | Wysokość (cale)  | 2,992 inch |
| Głębokość  | 71,8 mm | Głębokość (cale) | 2,827 inch |
| Masa netto | 224,2 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                          |               |                                         |        |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.          | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min.         | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania                | 10 °C...40 °C | długostrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długostrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C        |                                         |        |

**Złącza poprzeczne**

|                               |       |                      |                    |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| Liczba mostkowanych zacisków  | 3     | Prąd pomiarowy 2 pin | 269 A              |
| Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 269 A | Typ                  | Łącznik poprzeczny |

**dalsze dane techniczne**

|                    |             |                     |                    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | srebrno-szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |               |

**dane znamionowe**

|                 |       |  |  |
|-----------------|-------|--|--|
| Prąd znamionowy | 292 A |  |  |
|-----------------|-------|--|--|

**parametry systemu**

|           |             |                                        |          |
|-----------|-------------|----------------------------------------|----------|
| Wykonanie | do zacisków | Moment dokręcający (mostek poprzeczny) | 2...3 Nm |
|-----------|-------------|----------------------------------------|----------|

**wymiary**

|                 |       |  |  |
|-----------------|-------|--|--|
| Raster w mm (P) | 32 mm |  |  |
|-----------------|-------|--|--|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
| ROHS | Zgodny |  |  |
|------|--------|--|--|

**Seria W**  
**WQV 120/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |