

**styki zaciskane**  
**HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG                                                                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1200600000</a>                                                                                                           |
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi |
| GTIN (EAN) | 4008190171308                                                                                                                        |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                                                             |

**styki zaciskane**  
**HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |          |        |
|------------|-------|----------|--------|
| Masa netto | 1,2 g | Średnica | 4,5 mm |
|------------|-------|----------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                                        |                          |                                                  |                      |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Cykle wpinania                         | ≥ 500                    | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 7,5 mm               |
| Grubość warstwy powierzchniowej, maks. | 3 µm                     | Grubość warstwy powierzchniowej, min.            | 2 µm                 |
| Powierzchnia                           | Srebro                   | Proces produkcji                                 | toczony              |
| Przekrój przyłącza przewodu            | 0,75 - 1 mm <sup>2</sup> | Rezystancja skrośna                              | ≤ 2mΩ                |
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze zagniatane     | Typ                                              | złącze męskie        |
| Typoszereg                             | HE                       | Wersja wkładki                                   | HE, HEE, HQ, MixMate |
| tworzywo                               | stop miedzi              | Średnica styku Ø pręta                           | 2,5 mm               |

**Connection data**

|                                   |                      |                                    |                   |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Długość odizolowania              | 7,5 mm               |                                    |                   |

**Design**

|                   |                 |                  |                      |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Rodzina produktów | styki zaciskane | Rodzaj produktu  | Styk zaciskany       |
| Typ               | złącze męskie   | Rodzaj przyłącza | Przyłącze zagniatane |

**General data**

|                |       |
|----------------|-------|
| Cykle wpinania | ≥ 500 |
|----------------|-------|

**Material**

|          |             |
|----------|-------------|
| tworzywo | stop miedzi |
|----------|-------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000796    | ETIM 4.0   | EC000796    |
| ETIM 5.0   | EC000796    | ETIM 6.0   | EC000796    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-02 | eClass 7.1 | 27-44-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-04 | eClass 9.0 | 27-44-02-04 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-04 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

### styki zaciskane HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

## styki zaciskane HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

