

**TM**  
**TM 206/18 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oferujemy szeroki wybór uniwersalnych tulei TM. Szeroki zakres zastosowań: od cienkich przewodów po kable o dużej średnicy zewnętrznej. Asortyment zapewnia maksymalną ochronę opisanych sztyldów wsuwanych przed czynnikami zewnętrznymi. Tuleje TM zapewniają swobodę instalowania. Są dostępne w pięciu różnych długościach (12, 15, 18, 20, 30 mm) i jedenastu rozmiarach - jeden typ sztyldów do wszystkich tulei.

- Optymalna ochrona drukowanych sztyldów wsuwanych
- Szeroki zakres zastosowań na przewodach i kablach
- Jeden rodzaj sztyldu do wszystkich przekrojów
- TMX 30 do mocowania opaskami kablowymi (szerokość 4,6 mm)

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TM 206/18 V0                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1806320000</a>                                                              |
| Wykonanie  | TM, Gilza x 18 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 14 - 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248275830                                                                           |
| J. op.     | 200 Szt.                                                                                |

**TM**  
**TM 206/18 V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 18 mm  | Szerokość (cale) | 0,709 inch |
| Wysokość   | 18 mm  | Wysokość (cale)  | 0,709 inch |
| Głębokość  | 18 mm  | Głębokość (cale) | 0,709 inch |
| Masa netto | 1,82 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                               |               |                         |                    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Barwny                        | transparentny | Klasa palności wg UL 94 | V-0                |
| Rodzaj nadruku                | neutralna     | Szerokość               | 18 mm              |
| Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C   | Zalecane branże         | Transport, Maszyny |
| tworzywo                      | PVC           |                         |                    |

**Markery przewodów i kabli**

|                                    |                     |                                     |                    |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 120 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 35 mm <sup>2</sup> |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 14 - 22 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 22 mm              |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 14 mm               |                                     |                    |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |