

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznacznik CC DIA 30 MC jest stosowany do opisywania węży hydraulicznych, oświetlenia oraz wskaźników. Do mocowania można stosować warianty z otworami 4,2 mm na śruby M4 lub opaski kablowe. Wariant z otworami 3,5 mm jest przeznaczony do nitów zrywalnych 3,2 mm. Zgodnie z normą DIN V VDE V 0108 część 100 ze stycznia 2010, lampy oświetlenia awaryjnego oraz połączeń / rozgałęzień, będących częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, muszą być łatwo i jednoznacznie rozpoznawalne oraz oznaczone kolorem czerwonym lub zielonym. W pobliżu lamp muszą być umieszczone numery identyfikacyjne rozdzielnic, obwodu elektrycznego oraz lampy.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC DIA 30/4.2 MC NE GE
Nr zam.	1248530000
Wykonanie	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 30 mm, Z otworem, żółty
GTIN (EAN)	4050118038927
J. op.	60 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	2,067 g	Średnica	30 mm

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Aplikacja / producent	Z otworem
Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	30 mm
Wykonanie	Ø 30 mm, z otworem montażowym 4,2 mm	Zakres temperatury stosowania	-40... 100 °C
Zalecane branże	Maszyny	tworzywo	poliamid 66

Znaczniki urządzeń

Średnica	30 mm	Średnica otworu wierconego	4,2 mm
----------	-------	----------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Przykład zastosowania

