

**SwitchMark  
SM 18/9.5 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nowe oznaczniki SwitchMark są przeznaczone do identyfikowania przełączników obrotowych firmy ABB (SM 19/42 K MC) a także urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych firmy Siemens (SM 18/9.5 K MC).

Odpowiednie do:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, typ 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, oprawka szyldu typu ONFB72

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SM 18/9.5 K MC NE GE                                              |
| Nr zam.               | <a href="#">1248590000</a>                                        |
| Wykonanie             | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, żółty |
| GTIN (EAN)            | 4050118038958                                                     |
| J. op.                | 200 Szt.                                                          |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                        |

**SwitchMark  
SM 18/9.5 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 18 mm  | Szerokość (cale) | 0,709 inch |
| Wysokość   | 9,5 mm | Wysokość (cale)  | 0,374 inch |
| Głębokość  | 1 mm   | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto | 0,57 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |             |                       |                            |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4           | Aplikacja / producent | Siemens 3 SB               |
| Barwny                              | żółty       | Halogenki             | Nie                        |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2         | Klej                  | taśma przylepna obustronna |
| Szerokość                           | 18 mm       | Wykonanie             | samoprzylepny              |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...60 °C | tworzywo              | poliamid 66                |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**


|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

## SwitchMark SM 18/9.5 K MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji