

**SlimFix X**  
**SFX 11/60 MC NE GE V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SFX 11/60 MC NE GE V0                                                |
| Nr zam.               | <a href="#">1076890000</a>                                           |
| Wykonanie             | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, żółty |
| GTIN (EAN)            | 4032248836840                                                        |
| J. op.                | 60 Szt.                                                              |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                           |

**SlimFix X**  
**SFX 11/60 MC NE GE V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 11 mm   | Szerokość (cale) | 0,433 inch |
| Wysokość   | 60 mm   | Wysokość (cale)  | 2,362 inch |
| Głębokość  | 0,8 mm  | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto | 2,133 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                              |                               |              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                            | Barwny                        | żółty        |
| Halogenki                           | Nie                          | Klasa palności wg UL 94       | V-0          |
| Szerokość                           | 11 mm                        | Wielkość pola opisowego       | 44 x 11 mm   |
| Wykonanie                           | Mocowanie opaskami kablowymi | Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
| Zalecane branże                     | Transport, Maszyny           | tworzywo                      | poliamid 66  |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |        |                                    |           |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| Halogenki                           | Nie    | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm²   |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu       | 7 - 40 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm  | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm      |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                     |

**SlimFix X**  
**SFX 11/60 MC NE GE V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

