

SlimFix X
SFX 10/60 S MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFX 10/60 S MC NE BL
Nr zam.	1248840000
Wykonanie	SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4050118039214
J. op.	50 Szt.
Produkt alternatywny	1248750000
Kompatybilna drukarka	1324380000

SlimFix X
SFX 10/60 S MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	13,62 mm	Szerokość (cale)	0,536 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0,039 inch
Masa netto	2,28 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	6	Barwny	niebieski
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Szerokość	13,62 mm	Wielkość pola opisowego	60 x 9.5 mm
Wykonanie	Mocowanie opaskami kablowymi	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Transport, Maszyny	tworzywo	poliamid 66

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu	7 - 40 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	40 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001530	ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-04-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3,S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

SlimFix X SFX 10/60 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji

