

**Pałąk zaciskowy
KLBUE 10-20 CPF16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ekranowanie i uziemienie

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KLBUE 10-20 CPF16
Nr zam.	1252550000
Wykonanie	Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy do przyłącza ekranu
GTIN (EAN)	4050118104431
J. op.	10 Szt.

**Pałąk zaciskowy
KLBUE 10-20 CPF16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0,984 inch
Wysokość	26 mm	Wysokość (cale)	1,024 inch
Głębokość	39,5 mm	Głębokość (cale)	1,555 inch
Wymiar mocowania szerokość	24 mm	Masa netto	43,3 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C		

dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--	-----

dane tworzywa

Barwny	szary
--------	-------

parametry systemu

Szyna	TS 27
-------	-------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Średnica kabla, maks.	20 mm	Średnica kabla, min.	10 mm
-----------------------	-------	----------------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-40-91-90	eClass 7.1	27-40-91-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks