

## Obudowy OMNIMATE - seria CH20M CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



wskaznik stanu LED

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1248170000</a>                                          |
| Wykonanie  | Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 750 mm, Szerokość: 25.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118053272                                                       |
| J. op.     | 5 Szt.                                                              |

**Obudowy OMNIMATE - seria CH20M  
CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Długość    | 750 mm  | Długość (cale)   | 29,528 inch |
| Szerokość  | 25,1 mm | Szerokość (cale) | 0,988 inch  |
| Wysokość   | 6,2 mm  | Wysokość (cale)  | 0,244 inch  |
| Masa netto | 58 g    |                  |             |

**Temperatury**

|                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max. | 85 °C  | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura pracy, max.         | 85 °C  | Temperatura pracy, min.         | -50 °C |
| Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C | Zakres temperatur montaż, max.  | 85 °C  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001031    | ETIM 6.0   | EC001031    |
| eClass 6.2 | 27-18-08-02 | eClass 7.1 | 27-18-27-02 |
| eClass 8.1 | 27-18-27-02 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV.EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF.EN</a><br><a href="#">CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">DNV GL certification</a>                                                                                                                                                                                                                                                |