

Obudowy OMNIMATE - seria CH20M CH20M BUS 4.50/05 AU/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



wskaznik stanu LED

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CH20M BUS 4.50/05 AU/750
Nr zam.	1248240000
Wykonanie	Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 750 mm, Szerokość: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118053210
J. op.	5 Szt.

**Obudowy OMNIMATE - seria CH20M
CH20M BUS 4.50/05 AU/750**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	750 mm	Długość (cale)	29,528 inch
Szerokość	21,8 mm	Szerokość (cale)	0,858 inch
Wysokość	1,7 mm	Wysokość (cale)	0,067 inch
Masa netto	84 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C	Zakres temperatur montaż, max.	85 °C

Wyjście

Materiał styków	Au (złoto)
-----------------	------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001031	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Dane projektowe	STEP
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DNV GL certification