

**SlimFix X**  
**SFX 9/40 S MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SFX 9/40 S MC NE RT                                                        |
| Nr zam.               | <a href="#">1248780000</a>                                                 |
| Wykonanie             | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, czerwony |
| GTIN (EAN)            | 4050118039238                                                              |
| J. op.                | 80 Szt.                                                                    |
| Produkt alternatywny  | <a href="#">1248740000</a>                                                 |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                                 |

**SlimFix X**  
**SFX 9/40 S MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 13,62 mm | Szerokość (cale) | 0,536 inch |
| Wysokość   | 40 mm    | Wysokość (cale)  | 1,575 inch |
| Głębokość  | 1 mm     | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto | 1,525 g  |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                              |                               |               |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 2                            | Barwny                        | czerwony      |
| Halogenki                           | Nie                          | Klasa palności wg UL 94       | V-2           |
| Szerokość                           | 13,62 mm                     | Wielkość pola opisowego       | 40 x 8.5 mm   |
| Wykonanie                           | Mocowanie opaskami kablowymi | Zakres temperatury stosowania | -40... 100 °C |
| Zalecane branże                     | Transport, Maszyny           | tworzywo                      | poliamid 66   |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |        |                                    |           |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| Halogenki                           | Nie    | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm²   |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu       | 7 - 40 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm  | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm      |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001530    | ETIM 5.0   | EC001530    |
| ETIM 6.0   | EC001530    | eClass 6.2 | 27-40-04-01 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-29 | eClass 8.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

## **SlimFix X** **SFX 9/40 S MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

