

Seria W GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GWHUE M3 WTL6
Nr zam.	1255010000
Wykonanie	Seria W, Tulejka gwintowana
GTIN (EAN)	4050118075892
J. op.	50 Szt.

Seria W
GWHUE M3 WTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0,236 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0,236 inch
Głębokość	13,3 mm	Głębokość (cale)	0,524 inch
Masa netto	2,192 g	Średnica	3,2 mm

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane tworzywa

tworzywo	miedź - cynk
----------	--------------

wymiary

Średnica	3,2 mm
----------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	23-15-92-90
eClass 7.1	23-15-92-90	eClass 8.1	23-15-92-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks