Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Nr zam.	1271240000
Wykonanie	Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027
J. op.	10 Szt.

Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	34 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu	wariant 4	Okablowanie	TIA-568B
Barwny	czarny	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Średnica izolacji, min,	0,85 mm	Średnica izolacji, maks,	1,6 mm
Kategoria	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.4...0.64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.48...0.76 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22
Klasyfikacja MICE M	M_3	Klasyfikacja MICE I	I_3
Klasyfikacja MICE C	C_1	Klasyfikacja MICE E	E_3
Średnica płaszcza, min.	5 mm	Średnica płaszcza, maks.	10 mm
Ekranowanie	360° zamknięty dookoła	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750	Możliwość ponownego podłączenia	≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)

Normy

Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 Projekt 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 60603-7-51		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Data sporządzenia 9 lipca 2019 14:30:14 CEST

Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

