

**CableLine**  
**CLI C 2-4 GE/SW J CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup> można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI C 2-4 GE/SW J CD                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1568261655</a>                                         |
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190094171                                                      |
| J. op.     | 250 Szt.                                                           |

**CableLine**  
**CLI C 2-4 GE/SW J CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 7 mm    | Szerokość (cale) | 0,276 inch |
| Wysokość   | 4 mm    | Wysokość (cale)  | 0,157 inch |
| Głębokość  | 8 mm    | Głębokość (cale) | 0,315 inch |
| Masa netto | 0,216 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                         |                          |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                       | Barwny                   | żółty           |
| Drukowanie                          | J                       | Halogenki                | Tak             |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                     | Kolor nadruku            | czarny          |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco   | Nadrukowane znaki        | litery, duże    |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                 | Rodzaj nadruku           | standard        |
| Szerokość                           | 7 mm                    | Wykonanie                | CD              |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C             | Zalecane branże          | Proces, Maszyny |
| tworzywo                            | PVC, miękkie, bez kadmu | Średnica izolacji, maks, | 10 mm           |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                     |                                    |                    |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| Halogenki                           | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 4 - 10 mm          |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 10 mm               | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4 mm               |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine CLI C 2-4 GE/SW J CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji