

TM-I
TM-I 15 MC NE RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Dostępnych jest pięć różnych długości oznaczniaków umożliwiających wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera, systemu MC-Mobilo lub flamastra STI.

- Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu.
- Uznany i certyfikowany oznaczniak do zastosowań inżynierii ruchu
- Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność.
- Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TM-I 15 MC NE RT
Nr zam.	1609981686
Wykonanie	TM-I, Oznaczniki wkładane, 15 x 4 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190367824
J. op.	400 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

TM-I
TM-I 15 MC NE RT
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	4 mm	Szerokość (cale)	0,157 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	0,265 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	2	Barwny	czerwony
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	4 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Transport, Maszyny
tworzywo	poliamid 66		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

TM-I
TM-I 15 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

