

**TM-I**  
**TM-I 15 MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Dostępnych jest pięć różnych długości oznaczniaków umożliwiających wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera, systemu MC-Mobilo lub flamastra STI.

- Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu.
- Uznany i certyfikowany oznaczniak do zastosowań inżynierii ruchu
- Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność.
- Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Typ                   | TM-I 15 MC NE GN                              |
| Nr zam.               | <a href="#">1609981688</a>                    |
| Wykonanie             | TM-I, Oznaczniki wkładane, 15 x 4 mm, zielony |
| GTIN (EAN)            | 4008190398705                                 |
| J. op.                | 400 Szt.                                      |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                    |

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**TM-I**  
**TM-I 15 MC NE GN**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 4 mm    | Szerokość (cale) | 0,157 inch |
| Wysokość   | 15 mm   | Wysokość (cale)  | 0,591 inch |
| Głębokość  | 2 mm    | Głębokość (cale) | 0,079 inch |
| Masa netto | 0,265 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |              |                         |                    |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 5            | Barwny                  | zielony            |
| Halogenki                           | Nie          | Klasa palności wg UL 94 | V-2                |
| Rodzaj nadruku                      | neutralna    | Szerokość               | 4 mm               |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C | Zalecane branże         | Transport, Maszyny |
| tworzywo                            | poliamid 66  |                         |                    |

**Markery przewodów i kabli**

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**TM-I**  
**TM-I 15 MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

