# CableLine
# CLI C 2-4 GN/WS 5 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | CLI C 2-4 GN/WS 5 CD |
| Nr zam. | 1568261518 |
| Wykonanie | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, zielony |
| GTIN (EAN) | 4008190916237 |
| J. op. | 250 Szt. |

# CableLine
# CLI C 2-4 GN/WS 5 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 7 mm | Szerokość (cale) | 0,276 inch |
| Wysokość | 4 mm | Wysokość (cale) | 0,157 inch |
| Głębokość | 8 mm | Głębokość (cale) | 0,315 inch |
| Masa netto | 0,21 g | | |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 5 | Barwny | zielony |
| Drukowanie | 5 | Halogenki | Tak |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Kolor nadruku | biały |
| Metoda nadruku | wytłaczanie na gorąco | Nadrukowane znaki | Liczby |
| Orientacja nadruku | poziomo | Rodzaj nadruku | standard |
| Szerokość | 7 mm | Wykonanie | CD |
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C | Zalecane branże | Proces, Maszyny |
| tworzywo | PVC, miękkie, bez kadmu | Średnica izolacji, maks, | 10 mm |

### Markery przewodów i kabli

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogenki | Tak | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 16 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 2,5 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu | 4 - 10 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 10 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Powiadomienie o zmianie produktu | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |