

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG 7-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG 7-K68
Nr zam.	1568970000
Wykonanie	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190175580
J. op.	100 Szt.

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG 7-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	30 mm	Długość (cale)	1,181 inch
Masa netto	2,9 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Klasa palności wg UL 94	V-2
Stopień ochrony	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 7	moment obrotowy króćca, maks.	1,8 Nm
moment obrotowy króćca, min.	1,2 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	2,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	1,5 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	15 mm	tworzywo	poliamid 6
wkładka uszczelniająca	CR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	średnica kabla zewnętrznego, maks.	6,5 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	3 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP