

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG 16-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG 16-K68
Nr zam.	1569010000
Wykonanie	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190004460
J. op.	50 Szt.

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)

VG 16-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	41 mm	Długość (cale)	1,614 inch
Masa netto	12,4 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Klasa palności wg UL 94	V-2
Stopień ochrony	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	10 mm
gwint (zewnętrzny)	PG 16	moment obrotowy króćca, maks.	4,5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	2,5 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	5 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	27 mm	tworzywo	poliamid 6
wkładka uszczelniająca	CR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	średnica kabla zewnętrzna, maks.	14 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.	10 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP