

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG 36-K68
Nr zam.	1569040000
Wykonanie	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190024833
J. op.	10 Szt.

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	64,5 mm	Długość (cale)	2,539 inch
Masa netto	66,4 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Klasa palności wg UL 94	V-2
Stopień ochrony	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	13 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 36	moment obrotowy króćca, maks.	12,5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	9,5 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	15,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	14,5 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	53 mm	tworzywo	poliamid 6
wkładka uszczelniająca	CR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	średnica kabla zewnętrznego, maks.	32 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	22 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP