

VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu) VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG 11-MS68
Nr zam.	1569080000
Wykonanie	VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4008190088231
J. op.	50 Szt.

**VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu)
VG 11-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	32 mm	Długość (cale)	1,26 inch
Masa netto	26,76 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	6 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 11	moment obrotowy króćca, maks.	5,5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	4,5 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	7,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	6,5 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
rozmiar klucza 1	20 mm	rozmiar klucza 2	20 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	uszczelka	NBR
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	10 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP