

**ClipCard  
CC DIA 30/3.5 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznacznik CC DIA 30 MC jest stosowany do opisywania węży hydraulicznych, oświetlenia oraz wskaźników. Do mocowania można stosować warianty z otworami 4,2 mm na śruby M4 lub opaski kablowe. Wariant z otworami 3,5 mm jest przeznaczony do nitów zrywalnych 3,2 mm. Zgodnie z normą DIN V VDE V 0 108 część 100 ze stycznia 2010, lampy oświetlenia awaryjnego oraz połączeń / rozgałęzień, będących częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, muszą być łatwo i jednoznacznie rozpoznawalne oraz oznaczone kolorem czerwonym lub zielonym. W pobliżu lamp muszą być umieszczone numery identyfikacyjne rozdzielnic, obwodu elektrycznego oraz lampy.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                   | CC DIA 30/3.5 MC NE GR                                      |
| Nr zam.               | <a href="#">1266140000</a>                                  |
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 30 mm, Z otworem, szary |
| GTIN (EAN)            | 4050118055849                                               |
| J. op.                | 60 Szt.                                                     |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                  |

## ClipCard CC DIA 30/3.5 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 30 mm   | Szerokość (cale) | 1,181 inch |
| Wysokość   | 30 mm   | Wysokość (cale)  | 1,181 inch |
| Głębokość  | 1,2 mm  | Głębokość (cale) | 0,047 inch |
| Masa netto | 2,071 g | Średnica         | 30 mm      |

### Dane ogólne

|                                     |                                      |                               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 8                                    | Aplikacja / producent         | Z otworem     |
| Barwny                              | szary                                | Halogenki                     | Nie           |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2                                  | Szerokość                     | 30 mm         |
| Wykonanie                           | Ø 30 mm, z otworem montażowym 3,5 mm | Zakres temperatury stosowania | -40... 100 °C |
| Zalecane branże                     | Maszyny                              | tworzywo                      | poliamid 66   |

### Znaczniki urządzeń

|          |       |                            |        |
|----------|-------|----------------------------|--------|
| Średnica | 30 mm | Średnica otworu wierconego | 3,5 mm |
|----------|-------|----------------------------|--------|

### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### certyfikaty

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

### Pobieranie

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

## ClipCard CC DIA 30/3.5 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Przykład zastosowania

