

styki zaciskane
HDC-C-M3-SM4.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC-C-M3-SM4.0AG
Nr zam.	1682260000
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 3, złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190473990
J. op.	100 Szt.

**styki zaciskane
HDC-C-M3-SM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	3,43 g	Średnica	6,1 mm
------------	--------	----------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	10 mm	Powierzchnia	Srebro
Proces produkcji	toczony	Przekrój przyłącza przewodu	4 mm ²
Rezystancja skrośna	≤ 1 mΩ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Typ	złącze męskie	Wersja wkładki	CM 3
tworzywo	stop miedzi	Średnica styku Ø pręta	3,6 mm

Connection data

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Długość odizolowania	7,5 mm
------------------------------------	-------------------	----------------------	--------

Design

Rodzina produktów	styki zaciskane	Rodzaj produktu	Styk zaciskany
Typ	złącze męskie	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane

Material

tworzywo	stop miedzi
----------	-------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC.17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

styki zaciskane HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

