

## Akcesoria ZQV 4/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4/9 GE                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1609020000</a>          |
| Wykonanie  | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263294                       |
| J. op.     | 20 Szt.                             |

**Akcesoria**  
**ZQV 4/9 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 2,8 mm  | Szerokość (cale) | 0,11 inch  |
| Wysokość   | 53,2 mm | Wysokość (cale)  | 2,094 inch |
| Głębokość  | 31,6 mm | Głębokość (cale) | 1,244 inch |
| Masa netto | 7,95 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |               |                                        |        |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min.        | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania               | 10 °C...40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C        |                                        |        |

**dalsze dane techniczne**

|                                          |         |                     |                    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak     |                     |                    |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 32 A |
|-----------------|------|

**parametry systemu**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 6,1 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                       |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                                           |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

Data sporządzenia 9 lipca 2019 15:42:35 CEST