

## Seria SAK VQB 1.5/50 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Okablowanie sygnałowe

Precyzyjny i bardzo dokładny: zaciski przyłączy AIO inicjatora/aktuatora to rozwiązania zoptymalizowane do okablowania sygnałowego. Oferujemy także zaciski przyłączy ze sprężyną i śrubą do okablowania sygnałowego.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VQB 1.5/50 RT                                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1633290000</a>                                                                         |
| Wykonanie  | Seria SAK, Mostek do połączenia poprzecznego, do nakładki mostka poprzecznego, Liczba biegunów: 50 |
| GTIN (EAN) | 4008190257750                                                                                      |
| J. op.     | 5 Szt.                                                                                             |

**Seria SAK  
VQB 1.5/50 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 4,2 mm   | Szerokość (cale) | 0,165 inch  |
| Wysokość   | 306,1 mm | Wysokość (cale)  | 12,051 inch |
| Głębokość  | 12,85 mm | Głębokość (cale) | 0,506 inch  |
| Masa netto | 16,5 g   |                  |             |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania       | 10 °C...40 °C |                                 |       |

**dalsze dane techniczne**

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

**dane tworzywa**

|          |       |        |          |
|----------|-------|--------|----------|
| tworzywo | miedź | Barwny | czerwony |
|----------|-------|--------|----------|

**parametry systemu**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Wykonanie | do nakładki mostka poprzecznego |
|-----------|---------------------------------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 6,2 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                         |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                    |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Beipackzettel_VQB1.5.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |