

**Oznaczniki ze stali nierdzewnej
WSM 10 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Małe płytki WSM

- W pełni nierdzewne i kwasoodporne
- Wytłaczane znaki pozostają czytelne po pomalowaniu.
- Dostępne także z indywidualnym nadrukiem,

wytłoczonym na oprawce

- Zawartość zestawu WSM Service Box, po 40 szt.

każdego ze znaków: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü,
uziemienie, neutralny. 200 stalowych opasek kablowych
(200 mm). 30 oprawek ze stali nierdzewnej, 48 mm i 60
mm; 20 oprawek stalowych, 84 mm oraz 10 oprawek
stalowych, 108 mm i 288 mm

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WSM 10 6
Nr zam.	1712500006
Wykonanie	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 5.5 x 9.9 mm, srebrny
GTIN (EAN)	4008190947248
J. op.	200 Szt.

**Oznaczniki ze stali nierdzewnej
WSM 10 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	9,9 mm
Wysokość	5,5 mm
Głębokość	0,3 mm
Masa netto	0,13 g

Szerokość (cale)	0,39 inch
Wysokość (cale)	0,217 inch
Głębokość (cale)	0,012 inch

Dane ogólne

Barwny	srebrny
Halogenki	Nie
Orientacja nadruku	poziomo
Szerokość	9,9 mm
tworzywo	stal nierdzewna 1.4404

Drukowanie	6
Nadrukowane znaki	Liczby
Rodzaj nadruku	standard
Zakres temperatury stosowania	-80...500 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm ²

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
------------------------------------	---------------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08
eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-04-01

ETIM 4.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001530
eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-04-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------