


**Seria Z  
ZPV 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Zdjęcie produktu****Okablowanie sygnałowe**

Precyzyjny i bardzo dokładny: zaciski przyłączy AIO inicjatora/aktuatora to rozwiązania zoptymalizowane do okablowania sygnałowego. Oferujemy także zaciski przyłączy ze sprężyną i śrubą do okablowania sygnałowego.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZPV 1.5                                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1676630000</a>                                                                 |
| Wykonanie  | Rozdzielacz potencjału, inne, 1.5 mm <sup>2</sup> , element bazowy, Rozdzielacz potencjału |
| GTIN (EAN) | 4008190460013                                                                              |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                   |

**Seria Z  
ZPV 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |          |                  |            |
|----------------------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 5,1 mm   | Szerokość (cale) | 0,201 inch |
| Wysokość                   | 67,8 mm  | Wysokość (cale)  | 2,669 inch |
| Głębokość                  | 38,35 mm | Głębokość (cale) | 1,51 inch  |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 38,5 mm  | Masa netto       | 3,33 g     |

**Temperatury**

|                                         |               |                                        |        |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min.        | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania               | 10 °C...40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C        |                                        |        |

**Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)**

przekrój przyłącza przewodu,  
 cienkodrutowe z końcówką kablową DIN  
 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 1,5 mm<sup>2</sup>

**dalsze dane techniczne**

|                            |          |                                          |                 |
|----------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|
| liczba identycznych złączy | 1        | otwarte strony                           | z prawej strony |
| rodzaj montażu             | wciskany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

**dane znamionowe**

|                                           |                     |                             |               |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Przekrój pomiarowy                        | 1,5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe         | 250 V         |
| Prąd znamionowy                           | 17,5 A              | Normy                       | IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ             | Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV          |
| Stopień zanieczyszczenia                  | 3                   |                             |               |

**dane znamionowe wg CSA**

|                               |                |                              |        |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 14 AWG         | Min. przekrój przewodu (CSA) | 26 AWG |
| Nr certyfikatu (CSA)          | 200039-1068678 |                              |        |

**dane znamionowe wg UL**

|                                           |        |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. D (UR)                     | 300 V  | Nr certyfikatu (UR)                       | E60693 |
| Prąd Gr D (UR)                            | 10 A   | Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 14 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 26 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (UR)   | 14 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (UR)   | 26 AWG |                                           |        |

**Seria Z**  
**ZPV 1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****parametry systemu**

|                 |                                           |                                 |       |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Wykonanie       | element bazowy,<br>Rozdzielacz potencjału | niezbędna płyta zamykająca      | Tak   |
| liczba poziomów | 1                                         | poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie   |
| Przyłącze PE    | Nie                                       | Szyna                           | TS 35 |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                      |        |                  |      |
|----------------------|--------|------------------|------|
| Długość odizolowania | 7 mm   | Rodzaj przyłącza | inne |
| kierunek podłączenia | u góry | liczba przyłączy | 1    |

**wymiary**

|                    |       |                    |       |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 15 | 32 mm | przesunięcie TS 32 | 38 mm |
| przesunięcie TS 35 | 38 mm |                    |       |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000900    | ETIM 4.0   | EC000900    |
| ETIM 5.0   | EC000900    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-28 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-28 | eClass 7.1 | 27-14-11-28 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-28 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                      |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Beipackzettel_ZIA.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |