

**VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego)  
VP 48-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VP 48-K54                                                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1719260000</a>                                                                        |
| Wykonanie  | VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego), Korek, PG 48, 12 mm, IP65, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4008190352516                                                                                     |
| J. op.     | 5 Szt.                                                                                            |

**VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego)  
VP 48-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                |           |
|------------|--------|----------------|-----------|
| Długość    | 16 mm  | Długość (cale) | 0,63 inch |
| Masa netto | 22,4 g |                |           |

**Informacje ogólne**

|                                   |                         |                                    |        |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|
| Dławnice kablowe                  | PG                      | Klasa palności wg UL 94            | V-2    |
| Stopień ochrony                   | IP54                    | długość gwintu                     | 12 mm  |
| gwint (zewnątrzny)                | PG 48                   | rodzaj ochrony z GWDR              | IP65   |
| tworzywo                          | poliamid 6 (PA6 - GF30) | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                  | średnica głowicy                   | 69 mm  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS      Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                      |

## VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego) VP 48-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

