

**SlimFix**  
**VT SF 4.5/21 MC NE WS V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczniaków.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniaki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | VT SF 4.5/21 MC NE WS V0                                               |
| Nr zam.               | <a href="#">1730570001</a>                                             |
| Wykonanie             | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, biały |
| GTIN (EAN)            | 4008190954567                                                          |
| J. op.                | 192 Szt.                                                               |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                             |

**SlimFix**  
**VT SF 4.5/21 MC NE WS V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 7,4 mm  | Szerokość (cale) | 0,291 inch |
| Wysokość   | 21 mm   | Wysokość (cale)  | 0,827 inch |
| Głębokość  | 6,5 mm  | Głębokość (cale) | 0,256 inch |
| Masa netto | 0,839 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                               |              |                         |                    |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Barwny                        | biały        | Halogenki               | Nie                |
| Klasa palności wg UL 94       | V-0          | Rodzaj nadruku          | neutralna          |
| Szerokość                     | 7,4 mm       | Wielkość pola opisowego | 21 x 7,4 mm        |
| Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C | Zalecane branże         | Transport, Maszyny |
| tworzywo                      | poliamid 66  |                         |                    |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                   |                                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                           | Nie               | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 4 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 4,1 - 4,9 mm      |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 4,9 mm            | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4,1 mm            |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**SlimFix**  
**VT SF 4.5/21 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

