

**LaserMark  
LM WO 25/68 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki LM WriteOn w arkuszach DIN A4 można stosować do opisywania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie opisywanie drukarką laserową DIN A4 lub flamastrem STI

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LM WO 25/68 GE                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1695731687</a>                                               |
| Wykonanie  | LaserMark, Znaczniki kabli i przewodów, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190924713                                                            |
| J. op.     | 10 Szt.                                                                  |

**LaserMark  
LM WO 25/68 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 68 mm    | Szerokość (cale) | 2,677 inch |
| Wysokość   | 25 mm    | Wysokość (cale)  | 0,984 inch |
| Głębokość  | 0,025 mm | Głębokość (cale) | 0,001 inch |
| Masa netto | 10,2 g   |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                     |                               |              |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                   | Barwny                        | żółty        |
| Halogenki                           | Nie                 | Ilość na arkusz               | 28           |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                 | Klej                          | Akrylat      |
| Liczba oznaczników w opakowaniu     | 280                 | Rodzaj nadruku                | neutralna    |
| Szerokość                           | 68 mm               | Wielkość pola opisowego       | 25 x 17 mm   |
| Wykonanie                           | samoprzylepny       | Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
| tworzywo                            | powłoka poliestrowa |                               |              |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                    |                                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| Halogenki                           | Nie                | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 70 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 8,2 - 14,3 mm      |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 14,3 mm            | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 8,2 mm             |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**LaserMark  
LM WO 25/68 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

