# Seria Z
# STGH 4 ZRV1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



**Złącze z zaciskiem sprężynowym**
Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

### Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | STGH 4 ZRV1.5 |
| Nr zam. | 1698190000 |
| Wykonanie | Seria Z, Złącze wtykowe, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², złącze wtykowe, Ciemnobeżowy, Wtyk |
| GTIN (EAN) | 4008190886448 |
| J. op. | 50 Szt. |

Weidmüller

# Seria Z
# STGH 4 ZRV1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 5 mm | Szerokość (cale) | 0,197 inch |
| Wysokość | 16,8 mm | Wysokość (cale) | 0,661 inch |
| Głębokość | 23 mm | Głębokość (cale) | 0,906 inch |
| Masa netto | 1,092 g | | |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania | 10 °C...40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C | | |

### dalsze dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wskazówka montażowa | Wtyk | rodzaj montażu | wtykany |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie | | |

### dane tworzywa

| | | | |
|---|---|---|---|
| tworzywo | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | | |

### dane znamionowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Przekrój pomiarowy | 1,5 mm² | Napięcie znamionowe | 63 V |
| Prąd znamionowy | 4 A | Normy | IEC 60947-7-1, IEC 61984 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV | Stopień zanieczyszczenia | 3 |

### parametry systemu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wykonanie | Obudowa wtyku, zamknięte | niezbędna płyta zamykająca | Nie |
| liczba poziomów | 1 | liczba zacisków na poziom | 4 |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie | Przyłącze PE | Nie |

### przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość odizolowania | 4 mm | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 1,5 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 1 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. | 0,5 mm² | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 6 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² | Rodzaj przyłącza | złącze wtykowe |
| Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm | Zakres zaciskania, maks. | 1 mm² |
| Zakres zaciskania, min. | 0,5 mm² | kierunek podłączenia | ukośnie |
| liczba przyłączeń | 4 | | |

# Karta katalogowa

## Seria Z
## STGH 4 ZRV1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 | ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 | ETIM 6.0 | EC002848 |
| UNSPSC | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-31 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-90 | eClass 7.1 | 27-14-11-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-90 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |
| Dokumentacja użytkownika | StorageConditionsTerminalBlocks |