

CableLine
CLI F 2-17.5 WS/GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller zawiera rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Obszar zastosowań rozciąga się od cienkich przewodów po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment obejmuje między innymi systemy kombinowane, złożone z pojedynczych etykiet, przezroczystych tulei i znaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Są też dostępne otwarte oraz zamknięte oznaczniki, a także zadrukowane lub neutralne oznaczniki do indywidualnego etykietowania. Niezawierające halogenków ani szkodliwych substancji oznaczniki przewodów firmy Weidmüller spełniają wymagania norm europejskich oraz wewnętrzne norm renomowanych producentów urządzeń elektrycznych.

Oznaczniki do kabli i przewodów - są dostępne systemy o następujących zastosowaniach:

- Przypinanie do wstępnie zadrukowanych oznaczników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
- Etykietowanie znakami ze standardowego zestawu
- Łączenie pojedynczych, wstępnie wydrukowanych znaków w celu utworzenia kodu znakowego
- Samodzielne opisywanie przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera MCP Plus, MC-Mobilo, drukarki laserowej (format DIN A4), drukarki termotransferowej lub flamastra STI.

Przykładowe oznaczniki znajdują się w woreczku z próbkami
oznaczników Weidmüller, nr zamówienia 1640420000.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI F 2-17.5 WS/GE
Nr zam.	1764050000
Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 17.5 x 9 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248052431
J. op.	10 Szt.

CableLine
CLI F 2-17.5 WS/GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	9 mm	Szerokość (cale)	0,354 inch
Wysokość	17,5 mm	Wysokość (cale)	0,689 inch
Masa netto	21,2 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Ilość na arkusz	352
Klasa palności wg UL 94	HB	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	9 mm	Zakres temperatury stosowania	-30...120 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny	tworzywo	poliester, bez PVC

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

CableLine
CLI F 2-17.5 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

