

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG M20-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M20-1/K68
Nr zam.	1772300000
Wykonanie	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248129966
J. op.	50 Szt.

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)

VG M20-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	39,5 mm	Długość (cale)	1,555 inch
Masa netto	10,3 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Klasa palności wg UL 94	V-2
Normy	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Stopień ochrony	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Wskazówka: stopień ochrony	Kategorię ochronną IP66 można zapewnić tylko stosując pierścień uszczelniający do przyłączy gwintowanych. Bez pierścienia uszczelniającego do przyłączy gwintowanych można zapewnić tylko kategorię ochronną IP54.	długość gwintu	10 mm
gwint (zewnątrzny)	M 20	moment obrotowy króćca, maks.	6 Nm
moment obrotowy króćca, min.	5 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	5 Nm	moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks.	6 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min.	5 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	24 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	poliamid 6	wkładka uszczelniająca	CR
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	12 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	6 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP STEP

Data sporządzenia 9 lipca 2019 17:47:57 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzeżone