

SlimFix
VT SF 2/12 MC NE BL V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczniaków.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniaki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VT SF 2/12 MC NE BL V0
Nr zam.	1718480002
Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190349547
J. op.	800 Szt.
Produkt alternatywny	1919500000
Kompatybilna drukarka	1324380000

SlimFix
VT SF 2/12 MC NE BL V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	3,6 mm	Szerokość (cale)	0,142 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Głębokość	3,65 mm	Głębokość (cale)	0,144 inch
Masa netto	0,165 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	6	Barwny	niebieski
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	3,6 mm
Wielkość pola opisowego	12 x 3,6 mm	Zakres temperatury stosowania	-50...120 °C
Zalecane branże	Transport, Maszyny	tworzywo	poliamid 66

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 - 2,9 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	2,9 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

SlimFix
VT SF 2/12 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

