

## TM TM 3/12 HF/HB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tuleje TM nie zawierają fluorowców ani praktycznie żadnych substancji zanieczyszczających środowisko. Tuleje są wyposażone w szyldy TM-I 12 lub TM-I 18. Znajdują wiele różnych zastosowań na kablach i liniach. System ten sprawdził się w szczególności w inżynierii ruchu. Zgrabna konstrukcja gwarantuje silne zamocowanie na przewodzie.

- Bezhalogenowe
- Zgrabna konstrukcja gwarantuje silne zamocowanie na przewodzie
- TMX 18 do mocowania opaskami kablowymi (szerokość 3,6 mm)

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TM 3/12 HF/HB                                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1719820000</a>                                                                         |
| Wykonanie  | TM, Gilza x 8.1 mm, polietylen LD, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 4 - 6.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190353179                                                                                      |
| J. op.     | 500 Szt.                                                                                           |

**TM**  
**TM 3/12 HF/HB**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 8,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,319 inch |
| Wysokość   | 12 mm   | Wysokość (cale)  | 0,472 inch |
| Głębokość  | 9,3 mm  | Głębokość (cale) | 0,366 inch |
| Masa netto | 0,218 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                         |                    |                               |               |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Barwny                  | transparentny      | Halogenki                     | Nie           |
| Klasa palności wg UL 94 | HB                 | Rodzaj nadruku                | neutralna     |
| Szerokość               | 8,1 mm             | Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C   |
| Zalecane branże         | Transport, Maszyny | tworzywo                      | polietylen LD |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                     |                                    |                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                           | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 4 - 6,5 mm        |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 6,5 mm              | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4 mm              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |