

styki zaciskane
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Światłowody gwarantują przesył bez zakłóceń i oddziaływania wstecznego.

Nowe styki światłowodowe mogą być teraz także używane w ciężkim złączu wtykowym. Ich geometria odpowiada naszym sprawdzonym stykom HD do przyłączania konwencjonalnych przewodów miedzianych. Dlatego można je montować w istniejących złączach wtykowych serii HD a ponadto znajdują też zastosowanie w modułowym systemie ConCept.

Możliwe jest nawet przyłączenie światłowodów i przewodów miedzianych w jednym złączu wtykowym.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC-C-HD-B-LWL 1.0POF
Nr zam.	1773640000
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4032248142743
J. op.	10 Szt.

styki zaciskane
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	1 g	Średnica	3,5 mm
------------	-----	----------	--------

Informacje ogólne

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	14 mm	Powierzchnia	Srebro
Proces produkcji	toczony	Przekrój przyłącza przewodu	1 mm ²
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Typ	złącze żeńskie
Wersja wkładki	HD, HDD, HQ, MixMate	tworzywo	stop miedzi
Średnica styku Ø pręta	1,6 mm		

Connection data

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²	Długość odizolowania	14 mm
------------------------------------	-------------------	----------------------	-------

Design

Rodzina produktów	styki zaciskane	Rodzaj produktu	Styk zaciskany
Typ	złącze żeńskie	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane

Material

tworzywo	stop miedzi
----------	-------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

styki zaciskane HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

